

【厂价】三人电气石汗蒸房、桑拿房、光波房，能量屋

产品名称	【厂价】三人电气石汗蒸房、桑拿房、光波房，能量屋
公司名称	徐州众康远红外设备有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	产品类别:汗蒸房/桑拿房 规格:三人 材质:红雪松
公司地址	徐州市淮海东路184号4楼415
联系电话	86 0516 66676748 18952158748

产品详情

产品类别 汗蒸房/桑拿房 规格 三人
材质 红雪松 颜色 原木色

型号：zk-ha03b

规格：三人

尺寸：1.5 × 1.1 × 1.9（米）

配置：

箱体材质：北美红雪松（又名：香杉）

控制器：微电脑液晶显示双面控制

远红外发射体：远红外生物频谱能量板

音响系统：高档数码播放器（选配，高档车载cd），立体声音响

门窗材质：耐高温钢化玻璃

电压：国标220v（可选欧标110v）

导线：国标耐高温导线

附件：负离子氧吧、书报架、毛巾架、茶杯托、阅读灯

包装：3箱/一台

徐州众康远红外设备有限公司，多年生产出口各型号的远红外光波房、桑拿房、汗蒸房、频谱能量屋。公司产品远红外光波房汇聚世界流行的低温排汗技术、光波按摩技术和安全的日光浴技术，在沐浴的同时享受轻松地音乐，让人们充分享受休闲的乐趣，是传统桑拿的替代品。产品融合现代光学、电子学、中医药学、音乐疗法于一体，对人体有着良好的保健作用。三人款红雪松碳纳米能量汗蒸房款式齐全，做工精细，用料扎实。采用国际标准设计生产的箱体，外观简洁大方、清新淡雅，内部则采用了最先进的人体工程学结构，布局合理，坐立其中轻松舒适。产品制作按照欧洲en60335、美国ur875安全标准，并严格执行国标gb4706.100-2009（家用和类似用途电器的安全、多功能沐浴房的特殊要求标准）。gb4706.31-2008（家用和类似用途电器的安全、桑拿浴加热器具的特殊要求）并拥有多项出口欧美的国际质量认证（ce、rohs以及etl）证书。体积（长×宽×高）：1.5m×1.1m×1.9m重量：180kg材质：进口加拿大铁杉功率：2000w输入电压：220v包装：纸箱×3 包装箱规格180×150×40；180×110×44；152×122×45

标准配置1、箱体材料：北美红雪松（香杉）。箱体结构：双层中空保温。远红外发射体：远红外碳纳米宽频光谱能量板，共9块，分布在后背3块，，两侧各2块，座位立面1块，脚下一块。（注：根据客户定制的外观款式不同，能量板数量和分布不同，总功率不变，详情请咨询在线客服人员。）2、人体工程学木质靠背座位后一个。3、微电脑液晶控制板4、立体声喇叭，数码播放器、5、负离子氧吧6、附件书报架简易毛巾架 双孔茶杯托 通风孔s型门拉手多功能托架

一、光波房箱体选用北美红雪松（香杉）木制作（红雪松，产地为美国西部及加拿大，是北美等级最高的防腐木材。红雪松具有高度的防腐能力，来源于自然生长的一种被为thujalicsins的醇类物质；另外一种被称为thujic的酸性物质确保了木材不被昆虫侵蚀。红雪松无需防腐加压力处理，不受昆虫及真菌、白蚁的侵袭和腐蚀，稳定性极佳，使用期限长，不易变形，对环境也不会造成污染。即使用于特别干燥或潮湿的环境中，其使用年限也可达30年至50年，是高品质的天然防腐木。红雪松还是一种最轻质的商用软木，其隔音隔热能力，以及易于运输、安装的优点更加出众。红雪松的用途：红雪松也可用于室内，由于尺寸的稳定性，适用于高湿度的环境，桑拿房和厨房。由于红雪松清淡的香气，遇水愈浓，在使用过程中能抑制真菌、霉菌等日常细菌。随着人类科技的不断进步，有关专家对“北美西部红雪松”的天然抗体进行了深一步的研究，发现红雪松所具有的防腐和防虫蛀的功能是由红雪松自身的化学分子和物理结构所决定的，非但对人体无害，反而其自身的天然抗体离子的挥发物会对人体产生一种有益健康的作用。这种挥发物表现为天然芬芳、清香的气息中含有丰富的负离子结构，可增强人脑和心脏对氧原子的吸收和分解，促进血液循环和再生，有利于降低心脑血管疾病的产生，促进大脑的发育。同时，挥发物质中的游离抗体物可直接驱除和杀伤周围空间的有害细菌和微生物，抑制有害菌的产生。因此，红雪松已被广泛使用到室内家具和食品包装的行业中去。在北美洲，用红雪松做衣柜和橱柜的衬里，以及直接用红雪松制成的高档家具，已经受到越来越多家庭的青睐。）箱体生产工艺高超，采用了全机械化精工裁切打磨，使用高档环保木器漆和无毒胶。箱体采用双层中空保温构造，结构严谨，气派高雅。并可根

二、远红外碳纳米宽频光谱能量板具有国际先进水平，其特点是：1.可发射出4~14um波长的远红外线热能；2.辐射大于0.88，达到国际先进水平；3.与其他产生远红外线的方式比较，启动时间很短，远红外线的辐射面积大。4.自动恒温技术，节能显著，几乎没有自身热损耗，可省电30%~50%；5.设计使用寿命大于10000小时；连续使用寿命大于3000小时6.采用国际先进的制造工艺超长寿命，绝缘性好，接近于99%的电热转换率，初始启动电流不超过1.2倍，大大低于传统传统的加热材料，安全可靠。

三、微电脑控制技术1.微电脑控制技术，液晶显示易于操控，自动恒温；2.温度控制范围：18 -65 (64.4-167. f)任意设定；3.时间控制范围：可设置四小时内连续工作，也可在0-90分钟内任意设置工作时间。4.连续工作四小时后，需休息一个小时再进行工作。

四、整机电力安全配置采用国标配置，220v电压，三重安全防护：专用电源盒和耐高温导线、温度过载保护器、漏电短路断路器。

五、音响配置汗蒸房均配有数码音响系统。为您提供优美的音乐，更能帮助您身心放松，舒缓减压。

六、照明灯汗蒸房房内配有柔光阅读灯，以满足您阅读休闲的需要。

七、透气窗1.无框大玻璃门（钢化玻璃）2.箱体顶部透气窗

八、箱扣提供的铜色搭扣安装系统，在现今整个行业中是安装操作最简单的，仅需两个人就可在几分钟内安装完毕。

九、负离子氧吧十、人体工程学靠背oxygen ionizer

十、电气石的保健功效电气石在高温下释放出4-14微米，发射率0.92的远红外线，其中2.5~4微米和5.6~10微米两个波段最适宜人体吸收。还能产生与人体相匹配的0.06毫安的生物电和负氧离子、能把人体内的大分子团便成小分子团提高细胞内水分的活性，通过皮肤渗透，再加上在离子状态下给皮肤补充的矿物质和微量元素，远红外线及丰富的矿物元素（钙、镁、铁、硒等）；因此电气石战争放对皮肤保湿美白有奇效，长期使用还有保健养生，减肥瘦身的功效。

仪器安装环境1、首先配备匹配的空气漏电开关和单独的16a三孔插座，不要与其他电器共用多头插座，以免发生危险。2、该产品应竖立放置于坚硬、水平的地面上，不可放在倾斜的地面上。3、由于本产品为木质产品，严禁水淋。在潮湿地面上使用应与地面加隔离层，确保箱体不受潮湿。4、用户电源插座按n、l、接线。5、仪器附近不能摆放易燃、易爆物品。6、本机电源为220v ± 22v，50hz ± 1hz，电源不符合要求时，需加装稳压设备。