

# 航天科技SLT-A水龙头净水器家用净水器净水宝

产品名称	航天科技SLT-A水龙头净水器家用净水器净水宝
公司名称	慈溪市万路电器有限公司
价格	30.00/台
规格参数	品牌:航天科技 型号:SLT-A 材质:塑料
公司地址	慈溪市新浦镇樟新公路365-367号
联系电话	0086-057463599946 13906620314

## 产品详情

品牌	航天科技	型号	SLT-A
材质	塑料	容量	5000L
规格	19.4x7.1x15	包装	彩盒
产地	浙江慈溪	贸易属性	内贸

最方便 最好用的净水器！

一．龙头净水器出水最大，最方便，最实用二．滤芯可反复清洗三．强效去除水中异臭，异味，过滤水中浑浊颜色，杂质，铁锈99.9%四．彻底有效净化水质。拧开水龙头就喝健康水。五.使用方便，纯物理过滤，不耗电，方便安全

维护简单方便:更换滤芯和更换灯泡一样简单！！

基本参数：[适用水源]：市政自来水[出水水质]：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求[净水流量]：6升/分钟（0.2mpa）[工作压力]：工作压力：0.1-0.4mpa[重量]：约500克[净水容量]：10,000升（视各地水质不同有所差异）[滤芯精度]：0.5微米（500纳米）[产品尺寸]：13×6×10.5cm[材料]：陶瓷、纳米金属簇（nmc）滤料、abs[适用温度]：4-55 [滤芯寿命]：3-6个月（视水质及使用频率不同有所差异）

什么时候清洗?净化水的出水量变小了，就可以清洗滤芯啦！

用什么清洗？用水砂纸清洗即可，水砂纸包装内有配哦。

砂纸用完了怎么办？可以用家里的百洁布进行清洗、或是选购砂纸以备

滤芯能用多久？hf211滤芯额定使用时间为3~6个月，各地水质差异时间有差别！

## 产品用途

滤除水中杂质、余氯、铁锈、重金属、浮虫等有害物质

1.安装在厨房，可用来洗米、洗菜、洗肉、煲汤、煮饭等。

2.安装在洗手间，可用来洗脸、漱口、刷牙等。

## 备注

产品直接安装在水龙头上面，适用于任意款水龙头，无须专人安装和售后，用户可自行安装、自行更换滤芯，简单快捷。两种出水方式，即可获得自来水和净化水！

安装说明（产品说明书有详图）1.水龙头外牙接法:先观察待安装的水龙头有无外牙(需要拧下原先的水龙头嘴铁圈)，如有外牙则直接将净水器的龙头(加上垫圈防漏水)拧紧在水龙头即可。

2.水龙头内牙接法:如果水龙头只有内牙口(需要拧下原先的水龙头嘴铁圈)，则将附送的双头牙粗的一头(含垫圈)拧到水龙头的内牙里，并将净水器的龙头(含垫圈)拧到双头细的一端上，拧紧即可。

3.旧式水龙头接法:水龙头无内外牙接口,可使用转换头(有4至6分选择)，根据水龙头出水口外径大小，拔出或保留橡胶衬套，把转换头套在水龙头上，并用螺丝刀拧紧转换头上的铁箍，然后将净水器拧到转换头上即可（使用转换头适合任何新旧款式水龙头）。

使用方法安装完毕后，打开水龙头开关，用户可根据需要选择开关方向。

1.净水器黑色手柄向下垂直，则供应自来水。

2.黑色手柄左拧90度，则供应过滤水。

## 滤芯更换方法

拧下净水器外盖，顺时针方向旋转拔出旧滤芯，将新滤芯用力旋转向下压在硅胶垫圈上。

## 正确清洗滤芯

龙头净水器采用的是100%硅藻瓷，滤芯可反复清洗使用。使用过程中当您觉得净水的出水量太小时，滤芯需要清洗：拧开净水器外壳，逆时针方向旋转拔出滤芯，用百洁布（或水砂纸）擦洗滤芯表面，将滤芯表面的污染物擦掉露出新的表面，冲洗干净，再插入滤芯顺时针旋转拧紧即可。注意：·逆时针方向旋转拔出滤芯，再进行操作。·清洗滤芯时不要使用任何化学清洗剂，以免造成二次污染。·如果清洗滤芯后，出水量还是很小，是因为当地自来水中污染物及杂质比较多，清洗力度不够，只需用砂纸或百洁布加强刷洗力度，正确清洗即可。