

精液双开门冷藏柜

产品名称	精液双开门冷藏柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

双开门冷藏柜公司秉承“诚信”企业与客户之间的桥梁公司资质。自强不息是自立之道，是一种坚韧不拔永远进取的精神，强调“承担、探索、探索、超越”。厚德载物是立人之道，是一种坚持“做事先做人”的原则，讲究“忠诚，责任和价值等同”。“服务”树立企业形象；“ ”造就企业发展机会；“监督”确立企业行为规范；“理解”建立企业良好文化。

双开门冷藏柜由福意联生产。福意联拥有的人才，能够根据客户的需求设计的系统解决方案；技术过硬的工程师，能够率地为客户提供完善的。今后，我们将继续努力向国内用户提供更高性价比的仪器，帮助广大用户更合理地运用资金，更地使用仪器。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

冰箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。）【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

10、

箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，

止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格证1张，4、搁

架8个(4层)，5、钥

匙2把-----

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确

保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

冰箱特点：

.采取压缩机制冷技巧，制冷，节能.新型全丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，应用寿命长。 .微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。 .高低温报警，传感器缺点报警等，防止出现意外，保物

品平安

1、因产品自身质量后果，用户自购机之日起可享用一年的保修；保修期内收费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条目内容出现的零配件破坏或缺点，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量后果爆发统一零配件破坏或缺点时可收费修复。3、优良各24小时效劳热线由人担负，?随时接受用户的咨询、赞赏及报修。4、产品效劳中间地点地郊区范围内，在接到用户报修德律风后，24小时照顾；其它地区请用户将缺点机械送到或发运至效劳中间，效劳中间收到缺点机械后通俗缺点在三个任务日内修复发回给客户。