

健康小屋设备 HW-V7000健康管理自助体检一体机

产品名称	健康小屋设备 HW-V7000健康管理自助体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:乐佳 型号:HW-V7000 产地:河南郑州
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

健康小屋设备 HW-V7000健康管理自助体检一体机

乐佳电子科技智能健康小屋体检设备，hw-v7000智能健康信息工作站，健康管理自助体检一体机。

性能特点：

- 1、智能健康体检一体机，选用15寸触屏式液晶电脑，智能管理系统，人机互动，语音动画视频引导检测人员自主完成健康体检。
- 2、主要体检项目：身高、体重、体型指数BMI、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、蛋白质量、骨盐、去脂体重、细胞内外液、高压、低压、心率、，血氧饱和度、脉率、体温、视力，色盲，等测量功能。
- 3、整个流程可以屏幕触摸方式或触摸式鼠标进行，支持多点触摸屏操作，实时语音播报，液晶显示，并提供现场彩印体检结果服务。
- 4、刷身F证或账户登陆进入系统体检，实时记录检测数据，通过网络一体化建立患者健康档案，实现健康数据云端存储。标准网线接口，方便对接医院系统。
- 5、便携式设计，外观精致大气，整机工程模具一次成型，底部四角自带刹车轮子，移动车载方便。

健康小屋体检一体机HW-V7000技术指标：

一) 身高检测

- 1、方式：美国进口超声波探头测量身高
- 2、性能：测量，不受外界环境影响，测量精度高，站位靠前靠后都可以准确识别，实时温度补偿
- 3、范围：60-200cm 精度：0.5cm

二) 体重检测

- 1、方式：500公斤高精密度平衡梁式压力传感器测量体重
- 2、性能：具有偏心负载功能，灵敏度高，测量快速准确，耐疲劳，寿命长
- 3、范围：4-200kg 精度：0.1kg

三) 体型指数计算

- 1、性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算
- 2、标准范围：18.5-24

四) 体脂检测

- 1、性能：人体电阻法准确测量人体脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、等15种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便
- 2、身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%
- 3、男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间

五) 血压检测

血压及动脉硬化测量

测量参数：

CSBP测量:中心动脉血压测量，量程：19mmHg~300mmHg（2.53kPa~40kPa）；分辨率1mmHg（0.133kPa）。

CAPP测量：中心动脉压测量，量程：1mmHg~180mmHg（0.13kPa~24kPa）；分辨率1mmHg（0.133kPa）。

肱动脉血压测量：压力范围：0mmHg~280mmHg（0kPa~37kPa）；分辨率1mmHg（0.133kPa）。

高压：量程：50mmHg~250mmHg（6.6kPa~33.3kPa）；

低压：量程：40mmHg~200mmHg（5.33kPa~26.67kPa）；

脉搏测量：范围：30~199次/min，允差应为 $\pm 5\%$ 。分辨率为1次/min

臂式袖带气囊的长度为 $227 \pm 10\text{mm}$ ，气囊的宽度为 $125 \pm 10\text{mm}$ 。

内部存储：自动保存 400例病例数据，滚动覆盖

六) 血氧检测

1、方式：智能血氧检测仪

2、性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌注指数，是呼吸循环的重要生理指数

3、范围：35%-100

4、测量精度：在70%~100范围内，测量误差为 $\pm 2\%$ 。分辨率：1%。

七) 体温检测

1、方式：精密红外线体温测量仪

2、性能：采用专业人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过 ± 0.2 度

3、体温范围：34 -43 ??测量误差为 ± 0.2 分辨率：0.1 ??

4、测量距离1-5CM

八) 快速心电检测 (选项)

1、测量部位：所测心电信号为标准I导联(右手与左手之间)。

2、心率测量范围：30bpm~240bpm

3、心率测量精度： $\pm 2\text{bpm}$ 或 $\pm 2\%$ 两者取大值

九)、视力测量(选项)方式：照明充足，两眼分别检查，一般是先右后左(先检查裸眼视力，后检查矫正视力)。检查一眼时，须以遮眼板将另一眼完全遮住。但注意勿压迫眼球。

检查时，让被检者先看清Z大一行标记，如能辨认，则自上而下，由大至小，逐级将较小标记指给被检者看，直至查出能清楚辨认的Z小一行标记。受检者读出每个视标的时间不得超过5秒。一般检查视力的距离为5米。

异常结果：近视，远视，弱视

十)、色盲测量：(选项)

方式：被检者双眼以距离图面60-80cm为标准，但也可参照具体情况酌情予以增加和缩短，不能超过50-100cm范围。测试者根据显示屏图示，然后选择看到的数值点击即可。

十一) 身份证读卡器

1、符合公A部 GA450、1GA450 标准规范，符合非接触IC卡 ISO14443 标准

符合 GB/T 2423-2001 标准规定。

2、工作频率：13.56MHz (fc)；比特率 106

kbit/s；调制方式采用ASK调制；调制系数8%~14%；编码方式:NRZ-L；磁场强度

3、性能：定制身F证刷卡测量，能即时打印和记录测试者身份信息，把健康数据建立成数据库形式并通过网络连接上公共平台上或者移动手机APP。可以提供接口协议，支持任何的数据库平台。便于随时查阅，轻松建立个人健康档案。

十二) 打印体检报告

高品质彩色喷墨打印机，标准A4纸打印体检报告：报告打印方式可选择性打印

1：总结式体检报告，页面1-4张。二详细打印报告，含各项体检项目医学解释。

配套一包A4打印纸

十三) 基本属性

1、电源电压: 交流（照明电）：110V-240V,50HZ

直流（蓄电池）：12V 26AH

2、功耗: 50W

3、工作环境：温度：- 1 0 ~ + 4 0 湿度：< 8 5 %

4、整机重量: 33kg

5、外形尺寸:MAX:72(L) × 52(W) × 117(H)cm

6、附件: 使用说明书、电源线、数据线、热敏打印纸、保修卡、合格证等

7、通过ISO9001质量体系认证

提供智能体检管理系统软件著作权证书

二类医L器械经营备案证

CE认证等

省级中小企业证书

健康小屋设备 HW-V7000健康管理自助体检一体机,公共卫生智能互联健康体检机，多功能健康小屋体检一体机厂家直销，批发定制。