

膀胱镜室恒温箱（430L）

产品名称	膀胱镜室恒温箱（430L）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

福意联以意识、开拓进取的精神，积地发挥企业的大力。树立良好的全员进步意识，以市场为导向，持续增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值；建立良好的诚信，以客户为导向，加强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求的客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。

膀胱镜室恒温箱（430L）由福意联制造。公司成立于一九九九年，经过十多年的努力拼搏，公司已发展成具有规模的从事恒温加温，低温冷藏设备的厂商，技术的**发展和国外技术的引进融合，企业建立了完善的质量管理，对产品的设计、开发、检验和服务以及相关的有过程，进行严格的管理和控制，为客户提供优异的产品和，赢得了顾客的信赖；我们提供的产品已经成为业界的一个平台，大程度地满足了国内外客户在产品开发、质量控制和研究等各方面的需求。

膀胱镜室恒温箱（430L）用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存，如：生理盐水加温、冲洗液、B超液加温，腹透液，甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，加大手术的风险性。适用领域：适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；本系列产品采用制冷、恒温双向方式，温度控制在2~48℃之间，可任意设定需要的数值，智能电脑温度控制器，数码显示，温度控制系统，使箱体内部温度均匀稳定。（具体信息请根据机型选择）

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确
保*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

膀胱镜室恒温箱（430L）特点：

内置微电脑数控系统，LED数码显示，控温精度高 制冷系统与制热系统联合，采取强制空气轮回，

箱内全部恒温无逝世角。 PTC陶瓷复合加热技巧，加热动摇，升温平衡 高密度聚氨酯全部发泡，重量轻，保温功用好 准温感探头，主动显示箱体外部温度，三层高强度中空玻璃门，保温后果好 门体平安锁设计，主动化霜，外门防凝露，多种缺点报警,有效保物品平安

1、因产品自身质量后果，用户自购机之日起可享用一年的保修；保修期内收费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条目内容出现的零配件破坏或缺点，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量后果爆发统一零配件破坏或缺点时可收费修复。3、优良各24小时效劳热线由人担负，?随时接受用户的咨询、赞赏及报修。4、产品效劳中间地点地郊区范围内，在接到用户报修德律风后，24小时照顾；其它地区请用户将缺点机械送到或发运至效劳中间，效劳中间收到缺点机械后通俗缺点在三个任务日内修复发回给客户。

膀胱镜室恒温箱（430L）实际案例图片