

EP-3000电解抛光腐蚀仪

产品名称	EP-3000电解抛光腐蚀仪
公司名称	浙江科标技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙江科标 型号:EP-3000 产地:浙江嘉兴
公司地址	浙江省嘉兴市嘉善大道257号
联系电话	15958368264

产品详情

EP -3000型 电解抛光腐蚀仪

一：设备功能介绍

EP -3000型 电解抛光腐蚀仪是一台集电解抛光、腐蚀功能为一体的金相制样仪器。适合于工厂、大专院校、科研机构等实验室使用。该设备利用电化学原理进行金相样品的制备，还可用于金相试样的抛光，也可用于金相试样的腐蚀，具备制样快，重复性好、没有机械加工的变形层等优点，是有色金属试样、钢尤其是不锈钢制备金相样品的理想设备。

该设备的特点：

一：主要特点

1. 电压、电流范围大，可同时满足各种材料的抛光和腐蚀；
2. 实现恒定电流和恒定电压工作方式；

3. 直流0~100V / 0~12A 或 0~60V / 0~20A : ; 电流/电压值可定制,
4. 电压、电流有粗调和微调切换功能;
5. 准确稳定的设定电压电流值,电压电流调节、显示精度小数点后两位,电压精度:0.01V, 电流精度:0.001A ;
6. 电信号低纹波 , 稳定性高 ;
7. 电源过压、过热以及市电输入过欠压保护 ;
8. 可控制样品的抛光/腐蚀面积 (样品罩开孔直径10mm , 15mm , 20mm) ;
9. 控制抛光/腐蚀工作时间 ;
10. 搅拌装置保证了抛光/腐蚀介质均匀 , 样品表面环境一致 ;
11. 工作电压、电流可输入计算机 , 以便于进一步数据分析和研究(选配项 : RS232, RS485 , 无线连接三种连接方式任选与计算机通讯)。

二、主要技术参数 :

工作电压	AC220V 50Hz
电解输出	直流0~60V / 0~20A , 连续可调 , 数字显示 ;
电压电流调节、显示精度	电压0.01V/电流0.001A
时间显示	工作时间可自行设定
电解液容量	300~1000ml
冷却系统	外接自来水冷却
电箱尺寸	215 × 507 × 460mm
腐蚀工作台	270 × 230 × 340mm
仪器总量 :	10Kg

三、标准配置 :

型号	产品名称	单位	数量
EP-3000	电解抛光腐蚀仪器	台	1
	电源控制箱		
产品附件	单位	数量	备注
自来水管接头	套	1	普通家用型
冷却水管	根	2	进出水管
电源线	220V		
正极件			
盖板	件	3	10/15/20mm
技术文件	1, 产品说明书1份, 2, 产品合格证1份。		

四、 选配项目：

IV-C极化曲线测试软件	1套	包含电脑，软件U盘。
--------------	----	------------

定制：

电源箱的电流、电压可定制为以下组合

编号	1	2	3	4
电压	0~6V	0~20V	0~100V	0~400V
电流	0~200A	0~60A	0~12A	