

# 化学锚栓/植筋胶 现货 标准件

产品名称	化学锚栓/植筋胶 现货 标准件
公司名称	东莞市迪固建筑科技有限公司
价格	2.00/套
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 类型:化学锚固栓
公司地址	广东省东莞市东城街道牛山钟屋围商业一街9号
联系电话	13926837965

## 产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
类型	化学锚固栓	型号	12-24
材料等级	合金钢	公称直径	8-30 ( mm )

产品简介 “迪固” 高强化学锚栓原材料采用乙烯基脂树脂、固化剂、石英砂；产品为双组份玻璃管包装，安装时锚杆旋转击碎玻璃管充当骨料，是混凝土中的无应力锚固，施工方便快捷，为取代膨胀螺丝的新科技锚固产品。

### 产品性能

1. 抗老化、耐酸碱、耐高温、可焊接、无蠕动。2. 无膨胀力的固定，可实现小边间距安装的重型固定。

3. 适合潮湿的混凝土和水下应用，与混凝土结合力好，效果形同预埋。

4. 不含苯乙烯，无刺激性气味、安装快捷、迅速凝固、安全无毒。5.

迪固化学锚栓可配合化学管和注射式系统用的粘结锚栓。应用范围

1. 重载近边距和狭窄构件（柱、阳台）、机器设备的固定。

2. 耐压的天然大理石锚固、钢结构与混凝土结构的连接固定。

3. 化工管道、设备管线、吊车轨道及其他建筑设备的固定。

4. 用于玻璃、石材、铝板幕墙及各类符合材料幕墙、基座、龙骨的固定。

5. 各类支撑、扶手栏杆、道路桥梁隔音板、防撞护栏、广告牌的基座的固定。

使用方法1. 按设计要求选择配比的化学锚栓（螺杆及锚管）2. 钻孔并清理孔中的粉尘，植入锚栓3. 使用电动工具将螺杆冲击加旋转地插入钻孔中4. 卸下搅拌器具，固化，承载前不要使杆体移动或晃动

固化时间表

基标温度	-5摄氏度—-10摄氏度	0摄氏度—10摄氏度	10摄氏度—20摄氏度	
固化时间	10分钟	20分钟	45分钟	

注意：在潮湿混凝土中固化时间可能加倍，孔中需排净明水

常用规格及锚固技术参数表

锚栓型号
rm8
rm10
rm12
rm14
rm16
rm20
rm24
rm30

单个锚栓平均破坏荷载 单位：kn

高强化学锚栓	m8	m10	m12	m16	m20
拉力c30砼5.8级镀锌钢	19*)	30..2*)	43.8*)	81.6*)	127.4*)
a4不锈钢	25.6*)	40.6)	55.4	84.5	140.7
剪力c30砼5.8级镀锌钢	11.4*)	18.1*)	26.3*)	49.0*)	76.4*)
a4不锈钢	15.4*)	24.4*)	35.4*)	65.9*)	102.9*)

单个锚栓设计荷载 单位：kn

高强化学锚栓	m8	m10	m12	m16	m20
拉力c30砼镀锌钢	10.1	14.0	19.7	38.4	63.7
a4不锈钢	10.8	15.1	20.8	39.6	66.4
剪力c30砼镀锌钢	7.6	12.1	16.7	31.6	52.1
a4不锈钢	8.3	13.0	17.8	33.8	56.1

安装步骤方式：预插式安装提示：可用于潮湿混凝土和水中安装

1. 钻孔 2. 清孔，刷尘 3. 植入锚栓
4. 旋入螺杆 5. 固化，勿摇动
6. 安装完成注意事项 1. 植入锚栓前彻底清洁孔中内壁； 2. 化学锚栓未固化前严禁摇动锚固件； 3. 避光储存于通风干燥场所，温度25 以下。