

-20度试剂低温保存

产品名称	-20度试剂低温保存
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-128L 温度:10~-30
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号(注册地址)
联系电话	13910804787

产品详情

展望未来我们企业在发展与经营过程中，会自始至终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，抱着“创福受众、福祉传播、立信”的理念，脚踏实地向着“全员幸福、利益共享”的大目标前进。以“心正、身正、路正”的严格要求自己，时时刻刻传递“正能量、正价值、正行为”。将企业“特立独行”的品格塑造出来，带着为别人好的处事原则，时刻检点自己的行为，为社会为人民做出贡献，并且“以品质为基准，以服务求认同，以开拓求发展，以求突破”大力培养和增强员工的自身素质。不断求取更大的发展空间，立足，放眼，打造高品质的健康。我们已经做好充分的准备，期待着与您携手双赢！为了我们伟大的事业，我们团结一心，心心相印共同努力进步，共同开创属于你我的幸福明天！

-20度试剂低温保存产品参数

恒温系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4~38
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38
外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48
外型尺寸：595×680×1805mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ~10
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~10
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-29~-5
外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10
外型尺寸：550×560×850mm 冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8
外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2～48
外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2～48
外型尺寸：1265×680×2150mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0～100
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0～100
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0～100
外型尺寸：595×675×1795mm

-20度试剂低温保存产品简要介绍：

以上介绍是-20度试剂低温保存单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

型号 FYL-YS-128L 额定电压220V 额定输入功率110W 箱体尺寸(W×D×H) 545 × 570 × 850 (mm)
内部尺寸(W×D×H) 400×410×655 (mm) 耗电量0.56kwh/24h 噪声(声功计) 39dB(A)
箱内温度可调范围-30 —10 每度可调可控，根据您的要求设定需要的任意温度。防触电类型保护I
制冷剂/用量R600a/47g 净重30kg
功能特点

1、微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温*；2、优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快；3、温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；4、按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；5、采用压缩机，性能稳定，无氟制冷剂；6、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；7、大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；8、箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；9、高密保温层，保温效果好；；10、独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；11、安全门锁设计，防止随意开启；12、加厚发泡门设计，有效隔热；产品配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、上抽屉3个，5、钥匙1套

技术1 定期给每位购买产品的顾客进行致电回访；（做好客情记录并完整交接工作）2

尽量把顾客异议和矛盾处理在时间、客户家中，而不要带到公司会场，减少；3 遇到客户抱怨，勇敢面对，积处理；

4 给客户承诺的内容要及时反馈业务，并及时落实；5

要多上门回访，处理抱怨，避免和投诉；6 已购客户检测表要有具体参数登记，以便于复查时，有对比的，同时让工作人员准确掌握客户情况，保仪器促销效果；