

专业生产烘箱 奥胜 多种型号

产品名称	专业生产烘箱 奥胜 多种型号
公司名称	吴江奥胜烘箱电热设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥胜 型号:多种型号 功率:不等 (W)
公司地址	中国 江苏 吴江市 运东经济开发区
联系电话	86 0512 63311655 13962541535

产品详情

品牌	奥胜	型号	多种型号
功率	不等 (W)	主要用途	广泛
产品认证	CCC		

吴江奥胜烘箱电热设备厂 位于江苏 吴江市，主营 烘箱、烤箱、干燥箱 等。公司秉承“ 顾客至上，锐意进取 ”的经营理念，坚持“ 客户第一 ”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

本厂最近推出新一代as881y型远红外精密多用途热风循环干燥箱，本箱应用范围广，是吸收引进国产化，替代进口的可靠性理想干燥设备，专用于电子、变压器、电镀、标牌、电力电容器、化工，也适用于其它产品的干燥烘焙行业。具有独特设计的水平垂直送风相结合的强鼓风循环系统，从而达到温度的均匀性。结构：干燥箱由角钢，薄钢板、不锈钢板制成，外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温，远红外加热器两组分别装置在工作室的左部和右部，右部加热一个开关单独控制电源通断采用智能又数显控温仪，具有p、i、d调节功能。使用与注意：1、本型烘箱应在室内工作，并安装平稳。2、电源输入应装置专用的前级通断开关，并接受良好地线。3、必须检查电源、电压、电源接线无误后，方可通电使用。4、在新购使用或搁置较久再用时，应先用低温烘烤80-100 二小时后再开始升高温度，以利潮气外泄，增强绝缘性能和延长 瓷件寿命。5、仪表控温的热敏元件探头应从左侧线路的测温孔中插入工作室，不得从箱顶气阀中心孔插入，以免影响使用。6、本干燥箱初次使用时，应请勤加以观察，避免过热烘坏工件，造成损失。7、使用如感到热惯稍大时，可关闭一组加热器以降低发热功率，防止惯性过大造成超温。8、取入烘烤物件：请勿撞击伸入工作室的控温器部份，防止损坏控温器导致失灵。9、本箱切忌烘烤易爆，易燃及挥发性的物品，以防爆炸。10、如遇故障，请专业电工检修。11、出厂时，工作室的搁板二块，说明书及合格证各一份。

技术指标：

型号	电源电压	加热功率	工作温度范围	控温精度	工作室尺寸 (电机功率 高 × 宽 × 深m m)
----	------	------	--------	------	-----------------------------------

as881-1	220v	1.3kw	室温升10-400 ± 2	450 × 450 × 350 40w
as881-2	220v	3kw	室温升10-400 ± 2	550 × 550 × 450 40w
as881-3	220v	4.5kw	室温升10-400 ± 2	750 × 600 × 500 40w
as881-4	3 × 380v	9kw	室温升10-400 ± 3	1000 × 800 × 80 180w 0
as881-5	3 × 380v	12kw	室温升10-400 ± 3	1000 × 1100 × 1370w 000
as881-6	3 × 380v	15kw	室温升10-400 ± 3	1200 × 1200 × 1750w 000
as881-7	3 × 380v	18kw	室温升10-400 ± 3	1500 × 1200 × 1750w 000
as881-8	3 × 380v	18kw	室温升10-400 ± 3	1500 × 1500 × 1750w 200