

甘露醇溶解加温设备

产品名称	甘露醇溶解加温设备
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

甘露醇溶解加温设备，公司经营的医疗设备，是一家从事医疗设备制造、营销的化、现代化、规模化的民营技术企业，公司拥有一大批科研开发、工程技术、营销管理等方面的人才，营销管理等方面的人才，现有员工总数九百多人，80%以上的员工受过高等教育，管理和科研骨干均有多年从事临床医疗和科研的深厚背景，显示出医疗设备前沿领域的科技优势和**能力；我们在综合成本、质量及临床效用之间架起沟通之桥，实现高性价比的*臻美的产品和服务，利用新的数字、网络技术提供的临床医疗解决方案和信息分析管理。根据卫计委的调查数据，我国民营已经占到总数的52.6%，可是民营的市场占有率却不高，床位数为103.5万张，仅占床位总数的19.4%，诊疗人次占诊疗人次总数的12%，去民营看病的人次不到公立的1/7。

福意联产品使用范围1、福意联企业根据用户的不同需求，科研人员销售生产了不同温度范围和不同容积、体积大小的各类产品，使恒温2-8度福意联冰箱（用）（小）产品应用面广，适用性强，特别适合有温度要求的储存、保藏、保温、冷藏、加温、培养、干燥等不同领域。2、产品适用于、实验室、高校、科研、、卫生、、药店、食品检测、单位、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。3、恒温2-8度福意联冰箱用小产品采用了温度显示面板，温度可调可控，操作简单、实用。

甘露醇溶解加温设备产品参数

FYL-YS-100E参数及配置清单

【型号】 FYL-YS-100E

【容积】 100L

【额定电压】 220V

【额定频率】 50Hz

【额定输入功率】 85W

【噪声（声功计）】 39dB(A)

【箱内温度控制范围】 2~8℃，每度可调可控

【箱体尺寸】（WxDxH）480x490x845mm

【制冷剂/用量】 R600a/29g

【箱体净重】 23 kg

1.高稳定性：采用微电脑控制，无氟压缩机，性能更加稳定。

2.高精性：按键调节，温度准度高。

3.设计：采用压缩机制冷技术，噪声低于39dB（A）。

4.低功耗：日耗电量仅0.38KWh。

5.：安全工质，，操作方便，美观大方，医用材料，储存物品更加安全。

6.直径4mm漆包可活动层架，自由调节，操作方便简单。

7.配置双安全门锁。

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架3个

5、钥匙2把

6、选配：温度记录系统

产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |

外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-

YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38

| 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |

外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×680×1805mm（-12~10度系列）型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12~10 |

外型尺寸：430 × 480 × 510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

实际上，多地都对社会办医出台过鼓励政策，比如对社会办医疗提供的医疗服务，免征营业税；在职称评定、科研课题和成果评价、重点学科（重点实验室）、重点科建设项目等方面与公立医疗享有同等待遇。

支持社会办医，关键的一点在于审批。一方面，着力消除阻碍社会办医疗发展的政策障碍，解决好“玻璃门”、“弹簧门”等问题；另一方面，强化医疗安全，和完善监管机制，加强社会办医疗监管。

当前医疗健康产业的发展面临巨大的挑战。医疗服务产业过度分化，资源配置不平衡，使用效率低下，民营单打独斗、各自为政，缺乏管理和治疗的核心技术，难以和公立竞争。民营虽然“春风”不断，但还需依靠自身的内在发展，才能屹立于林。

1. 优良的温控系统：

箱体内部3个温度传感器，保持箱体内部温度优良稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：优良的温度控制模块，温度控制精度 ± 1 。

2. 独特的制冷系统：

采用无氟制冷剂，优良优良压缩机，节能静音；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发qi，制冷迅速。

3. 人性化设计：

箱体采用优异结构钢板，表面色泽柔和；多层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防淋露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；

箱体底部四个万向脚轮，带自锁功能；上下点平均温度数字显示，便于准确观察**箱体内温度，温度显示精度1 ；箱内照明系统使箱体内部一目了然；

优异可调整钢丝搁架，存取物品方便，且易于清洗；配备后备电池、温度记录打印机；可选配存筐，使用方便。

4. *系统：

具有温报警、低温报警、传感器故障、断电报警等多种报警功能，物品存放更*；门体配锁，防止随意开门。

1. 微电脑控制温度数字显示，可调整温度恒定在24.8℃，波动范围小。

2. 清度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器和1个环境温度传感器，可根据环境

温度的变化自动选择制冷、加热功能，10℃ ~ 35℃ 环境温度状况

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向

您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、恒温2-8度福意联冰箱（用）（小）质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备

的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

甘露醇溶解加温设备使用案例图片